



RELAX II

Soluzioni visive evolute per portatori digitali





optovista®

RELAX II

Quando lo stress visivo affatica l'occhio,
concedigli un po' di relax.

La gamma di lenti RELAX II è ampia, ed composta sia da lenti monofocali che progressive per offrire la soluzione visiva più adatta alle esigenze d'uso e all'età del portatore. La nuova serie Relax II è stata sviluppata con le più evolute tecnologie di progettazione in campo oftalmico, per offrire un maggiore livello di comfort visivo per tutte le distanze di visualizzazione. Spesso, l'affaticamento visivo si manifesta associato all'uso intensivo di dispositivi digitali, perché gli occhi sono sollecitati e affaticati dai continui passaggi tra distanze di visione differenti e da periodi di alta concentrazione sullo schermo del device. Le lenti monofocali individuali EXIST RELAX II e le non personalizzate HYPER RELAX II sono ideali per tutti i portatori, anche di giovane età, che trascorrono lunghi periodi di tempo osservando a distanze intermedie e vicine, e soffrono di sintomi di affaticamento visivo. Le lenti progressive OPS RELAX II sono invece la soluzione ideale per il primo presbite che comincia ad associare ai segni di affaticamento visivo anche qualche difficoltà di lettura di caratteri più piccoli.



MIGLIORATE E POTENZIATE IN TUTTE LE VERSIONI DISPONIBILI

Con Relax II si è lavorato per rendere più ampia l’area di lettura mantenendo nello stesso tempo una zona di visione a distanza priva di distorsioni laterali; estremamente confortevole è stato reso il passaggio tra le diverse zone, con lo scopo di ridurre significativamente i sintomi di affaticamento visivo.

- **Comfort superiore.**
- **Qualità della visione imbattibile**
- **Tutte le distanze di lavoro.**
- **Migliore visione dinamica.**
- **Eccezionale performance visiva con dispositivi digitali.**

TIPOLOGIA LENTE	TIPOLOGIA PRODOTTO	INCREMENTO PER VICINO	TARGET SUGGERITO	ETÀ DEL PORTATORE SUGGERITA
MONOFOCALI AD ACCOMODAZIONE FACILITATA	EXIST RELAX 50 (personalizzata) HYPER RELAX 50	0.50 D	Per i giovani ametropi che trascorrono molto tempo al computer e hanno sintomi di affaticamento visivo. Cercano comfort e sollievo dall'affaticamento visivo.	Fino a 35 anni
MONOFOCALI AD ACCOMODAZIONE FACILITATA	EXIST RELAX 75 (personalizzata) HYPER RELAX 75	0.75 D	Per ametropi adulti che passano molto tempo a leggere e hanno sintomi di affaticamento visivo.	Dai 35 ai 45 anni
MONOFOCALI AD ACCOMODAZIONE FACILITATA	EXIST RELAX 100 (personalizzata) HYPER RELAX 100	1.00 D	Per gli ametropi pre-presbiti che accusano sintomi di stanchezza e cominciano ad avvertire le prime difficoltà nella lettura di caratteri più piccoli.	Dai 40 ai 50 anni
PROGRESSIVE PER NEO PRESBITI	OPS RELAX II	0.75 - 1.50	Per giovani presbiti che si avvicinano per la prima volta alle lenti progressive e che quindi necessitano di una soluzione visiva che massimizzi la pulizia delle aree funzionali garantendo un passaggio morbido fra le varie aree in modo da rendere l'adattamento immediato.	Dai 45 ai 55 anni



EXIST RELAX II • HYPER RELAX II

LENTI MONOFOCALI AD ACCOMODAZIONE FACILITATA

Tutte le lenti EXIST RELAX II e HYPER RELAX II, si avvalgono della innovativa tecnologia Smart Hyper Adapt Technology (SHAT), messa a punto specificatamente per la lettura su dispositivi digitali. Questa innovativa tecnologia migliora l'esperienza visiva durante la lettura di dispositivi elettronici come smartphone, tablet e computer. La gamma di lenti RELAX II ha un design più morbido ed offre la possibilità di mettere a fuoco più rapidamente a diverse distanze in modo preciso e agile, tutto ciò sempre mantenendo per la visione a distanza l'ampiezza di campo visivo tipica delle lenti monofocali.

EXIST RELAX II

Studiata per ametropi adulti non presbiteri che sentono l'esigenza di un supporto accomodativo e prediligono lenti personalizzate. La versione individuale EXIST, esalta le performance della tecnologia SHAT combinandola con la GESTIONE TRAIETTORIA FASCI LUMINOSI che migliora l'esperienza visiva sia lungo l'asse principale sia verso le zone periferiche della lente minimizzando gli astigmatismi obliqui. Grazie ai poteri ricalcolati, l'acuità visiva risulta essere ottimale a tutte le distanze. I portatori sperimenteranno una qualità visiva insuperabile in tutte le direzioni dello sguardo.

• Disponibili con 3 addizioni: +0.50 / +0.75 / +1.00

HYPER RELAX II


Studiata per giovani ametropi che hanno bisogno di un supporto accomodativo per lenire l'affaticamento da lettura soprattutto su dispositivi digitali. Lenti con disegno a variazione di potere interno prodotte con tecnologia SHAT.

• Disponibili con 3 addizioni: +0.50 / +0.75 / +1.00

OPTOVISTA RELAX II



MONOFOCALE SEMPLICE





RELAX II

AREA DI VISIONE

Studiata per giovani ametropi che hanno bisogno di un supporto accomodativo.

Lontano

Laterale

Vicino


LENTI PROGRESSIVE PER IL PRIMO PRESBITE

Quando l'affaticamento diventa più intenso ed è unito ad una leggera difficoltà di lettura dei caratteri più piccoli, può essere necessario avvicinarsi alle lenti progressive.

OPS RELAX II rappresentano la prima opportunità per indossare lenti progressive studiate per chi ha una addizione ridotta.

Sono lenti progressive con un'ampia zona per il vicino e una transizione facilitata fra le diverse zone di visione con ridotte aberrazioni laterali. Questo rende più confortevole adattarsi al nuovo modo di vedere, ed è ideale per chi studia o lavora al computer o su altri dispositivi digitali. Le OPS RELAX II sapranno rapidamente farsi apprezzare anche da chi non ha mai provato lenti progressive e si trova al primo utilizzo in assoluto.

- Disponibile con addizioni da 0.75D a 1.50D • Un canale di lunghezza 10.50mm • Valore Inset fisso pari a 2.5mm •



OPTOVISTA RELAX II

I VANTAGGI PER IL PORTATORE

MASSIMA ERGONOMIA


Attualmente, trascorriamo più di 8 ore al giorno davanti agli schermi digitali, passando costantemente da smartphone a computer, dall'orologio al tablet o dal computer alla televisione. La nuova tecnologia SHAT ottimizza la costruzione della lente per rendere più confortevole il passaggio fra una zona di visione e l'altra senza sottoporre a inutili sforzi la vista.

EXTRA COMFORT

La gamma RELAX II offre un potenziamento nell'area per vicino della lente per rilassare il passaggio tra le diverse distanze e aumentare la messa a fuoco con meno sforzo.

PERSONALIZZAZIONE

Le lenti personalizzate EXIST RELAX II offrono un'esperienza unica al portatore. Grazie alla personalizzazione, ogni lente è costruita su misura del portatore e perfettamente adattata ai parametri morfologici dell'utente e alla montatura prescelta. Di conseguenza, i pazienti beneficeranno di un'acuità visiva senza pari.



*“Uso lenti RELAX II
perché il mio avatar
ha molte vite,
ma i miei occhi ne
hanno una soltanto”*

*Clara, 33 anni.
Cliente Optovista dal 2015*

I PUNTI DI FORZA DELLE RELAX II

RIDUZIONE DELL'AFFATICAMENTO VISIVO

Occhi più rilassati.

1

PARAMETRI INDIVIDUALI PER EXIST

Lenti uniche per ogni portatore.

2

VISIONE DINAMICA

Passaggio agile e confortevole tra la zona vicina a quella intermedia.

3

MIGLIORE MESSA A FUOCO

Migliore capacità di leggere il testo sui display digitali.

4

POSIZIONE NATURALE

Ergonomicamente confortevole.

5

optovista®

RELAX II

Quando lo stress visivo affatica l'occhio,
concedigli un po' di relax.